

[Afficher tous les 18 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 6" Longuer, 1/4-20 Filetage, Tiges de Montage Acier Inoxydable



Stock **#59-008** FIN DE SÉRIE CONTACT

⊖ 1 ⊕ €13⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€13,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

English Type:

Propriétés physiques et mécaniques

152.40 Longueur (mm):

6.0 Longueur (pouces):

12.70 Diamètre (mm):

Diamètre (pouces):

0.5

Filetage & montage

Male Thread:

1/4-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

Visionner

REACH 241:

Conforme


Description produit

Adapter #58-983 is included. Additional [thread adapters](#) available separately.

- Écrou mâle 8-32 ou 1/4-20, base femelle 1/4-20
- Les tiges incluent un écrou mâle interchangeable et une base SHSS retirable
- Disponibles dans différentes longueurs
- [Versions Métriques également disponibles](#)

Les Tiges de Montage Impériales en Acier Inoxydable TECHSPEC® comprennent un adaptateur d'écrou mâle de 1/4" qui est facilement interchangeable avec d'autres adaptateurs pour assurer la compatibilité entre ces tiges et une monture optique. En retirant l'adaptateur de la tige, vous pouvez alors utiliser le filetage 8-32 contenu dans la tige. Chaque tige optique possède également un trou central pour permettre à une clé Allen ou à un autre outil de faire pivoter facilement la tige. Les valeurs des filetages sont gravées au laser sur chaque tige pour faciliter leur identification et leur intégration. Les Tiges de Montage Impériales en Acier Inoxydable TECHSPEC sont proposées dans une variété de longueurs. Des versions métriques sont également disponibles.

Informations techniques



Stock No.	Description	Qty
#59-751	Steel Post, 1" Length	1
#59-752	Steel Post, 1.5" Length	1
#58-999	Steel Post, 2" Length	2
#59-754	Steel Post, 3" Length	2
#59-000	Steel Post, 4" Length	2
#59-008	Steel Post, 6" Length	1
#59-009	Steel Post, 8" Length	1

Stock No.	Description	Qty
#58-960	Steel Post, 1" Length	1
#58-961	Steel Post, 1.5" Length	1
#58-962	Steel Post, 2" Length	2
#58-964	Steel Post, 3" Length	2
#58-965	Steel Post, 4" Length	2
#58-966	Steel Post, 6" Length	1
#58-967	Steel Post, 8" Length	1