


TECHSPEC® 6,25mm, Traitement Argent Protégé, Miroir à Angle Droit N-BK7



Stock #89-625 15 In Stock

-

1

+

€98^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€98,00 prix unitaire
Qté 6-25	€78,00 prix unitaire
Qté 26-49	€73,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Right Angle MirrorType:

Propriétés physiques et mécaniques

6.25Longueur des Côtés (mm):

±0.1Tolérance Dimensionelle (mm):

Protective as needed	Biseau:
7.96 x5.63	Ouverture Utile CA (mm):
8.80	Longueur de l'Hypoténuse (mm):

Propriétés optiques

N-BK7	Substrat: □
20-10	Qualité de Surface:
Spécification du Traitement: R _{avg} >98% @450 - 800nm R _{avg} >98.5% @2000 - 10,000nm	
Protected Silver (450-10000nm)	Traitement:
Metal	Type de Traitement:
±2	Tolérance Angulaire (arcmin):
0.45 - 10	Gamme de Longueur d'Onde (µm):
450 - 10000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Damage Threshold, Reference: □ 0.5 J/cm² @532nm & 1064nm, 10ns	
1.25	Power (fringes) @ 632.8nm:
0.50	Irregularity (fringes) @ 632.8nm:


Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

• Refléchissent la lumière à 90°
• Parfaits pour aligner le système
• Traitements aluminium amélioré, or protégé et argent protégé disponibles
Les Miroirs à Angle Droit (Hypoténuse Traitée) TECHSPEC® sont disponibles avec des traitements en aluminium amélioré, or protégé ou argent protégé. Ces traitements permettent une meilleure manipulation du composant, une durabilité accrue du traitement métallique et une protection contre l'oxydation avec peu d'impact sur la performance du traitement métallique. Les miroirs sont conçus avec un substrat N-BK7. Les miroirs à angle droit réfléchissent la lumière incidente à 90°, sont faciles à monter et sont essentiels dans de nombreux systèmes optiques. Les Miroirs à Angle Droit (Hypoténuse Traitée) TECHSPEC® sont idéaux pour les applications nécessitant un alignement de précision et des performances élevées.

Informations techniques



Coating Curves

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).
