

[Afficher tous les 20 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Platine 70 x 70mm, Filetage Impérial



TECHSPEC® Vertical Translation Stages



[+1](#)

Stock #66-502 1 In Stock

-

1

+

€820<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-2           | €820,00 prix unitaire            |
| Qté 3+            | €715,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

English

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:

Linear (Z)

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Guide System:               |  |
| Crossed Roller Bearing      |  |
| Taille de Plateau (mm):     |  |
| 70 x70                      |  |
| Course (mm):                |  |
| 10                          |  |
| Filetage au Centre:         |  |
| 1/4-20                      |  |
| Construction:               |  |
| Aluminium Stage             |  |
| Pas de Vis-Mère (mm):       |  |
| 0.5                         |  |
| Capacité de Charge (kg):    |  |
| 3                           |  |
| Taille de Plateau (pouces): |  |
| 2.75 x2.75                  |  |
| Précision (µm):             |  |
| 3                           |  |

Connectivité matérielle & interfaçage

|            |  |
|------------|--|
| Mécanisme: |  |
| Lead Screw |  |

Filetage & montage

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Filetage:                      |  |
| (9) 1/4-20, (4) 6-32, (8) 2-56 |  |

Conformité réglementaire

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| RoHS 2015:                  |  |
| Conforme                    |  |
| Certificate of Conformance: |  |
| Visionner                   |  |
| REACH 241:                  |  |
| Conforme                    |  |

Description produit

70mm and 125mm stages mount directly and do not require bottom adapter plates.

- Mecaniquement compatibles avec nos [Platines TECHSPEC®](#)
- Mouvement micrométrique de précision
- Vis de blocage

Nos Plateaux de Translation Verticale TECHSPEC® (plateaux d’axe Z) présentent un système de roulement à rouleaux croisés unique offrant une meilleure précision, résistance mécanique et capacité de charge. Chaque plateau est conçu pour s’intégrer à notre gamme de platines TECHSPEC® afin de permettre à l'utilisateur de créer un certain nombre de configurations multi-axes. Ces plateaux sont dotés d'une vis de blocage et d'un mouvement micrométrique fin. Les Plateaux de Translation Verticale TECHSPEC® sont construits en aluminium et ont un mouvement linéaire (Z). Les plateaux sont disponibles en versions impériale et métrique et sont proposés en quatre tailles.

Informations techniques

