

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

## Spot Lumineux Haute Intensité à Longue Distance de Travail, Vert 530 nm, 81 mm de dia. (Recertifié 05-P)

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock #18-605-RCD-05P **RECERTIFIÉ** 2 In Stock

- 1 + €350<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1+	€350,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

SL246-530IC **Numéro de Modèle:**

50000 **Durée de Vie LED (heures):**

LED Illuminator **Type d'Éclairage:**

**Remarque:**

Optional Manual Intensity Adjustment [#86-887](#) and [#89-555](#) are Available

Advanced Illumination **Fabricant:**

Spot Light **Géométrie:**

Constant **Mode d'Éclairage:**

## Propriétés physiques et mécaniques

81.00 **Diamètre (mm):**

575 **Poids (g):**

## Propriétés optiques

Green **Couleur:**

530 **Longueur d'Onde (nm):**

## Electrical

0.55A **Courant d'entrée minimum:**

## Connectivité matérielle & interfaçage

Flying Leads **Connecteur:**

24V **Tension d'Entrée (V):**

**Alimentation d'Énergie:**  
Power Supply Required and Sold Separately.  
USA: [#66-855](#)  
Europe: [#66-855](#)  
Japan: [#89-513](#)  
Korea: [#33-773](#)  
China: [#66-855](#)

2 **Longueur du Câble (m):**

## Environnement & durabilité

0 - 60 **Température d'Utilisation (°C):**

## Conformité réglementaire

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

## Description produit

- Éclairage uniforme à de longues distances de travail
- Sortie haute intensité jusqu'à 110 000 Lux
- Distances de travail allant jusqu'à 2 700 mm
- Réglage manuel de l'intensité en option ([#89-555](#)) recommandé

Les Spots Lumineux Haute Intensité à Longue Distance de Travail d'Advanced Illumination sont conçus pour les applications nécessitant un éclairage intense sur de longues distances de travail. Ces spots lumineux sont dotés de 12 LED à courant élevé précisément focalisées pour produire un éclairage de haute luminosité à des distances de travail de 300 mm à 2 700 mm. Les Spots Lumineux Haute Intensité à Longue Distance de Travail d'Advanced Illumination sont disponibles dans une gamme complète de longueurs d'onde et sont idéaux pour les applications nécessitant un petit champ de vision et de longues distances de travail.

**Remarque :** Alimentation 24V requise, [#66-855](#). Le réglage manuel de l'intensité [#89-555](#) est recommandé et vendu séparément.