

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

Objectif à Distance Focale Fixe de Mégapixels, 75 mm



MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

Stock **#64-869** [CONTACT](#)

- 1 + €473⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€473,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Product Family:
MegaPixel Fixed Focal Length Lenses

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):

57.75

Diamètre Max. (mm):

35.00

Diamètre Externe (mm):

35

Poids (g):

113.00

Max. Protrusion Derrière (mm):

4.00

Propriétés optiques

Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
22.50

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
5.00°

Cercle Image Max. (mm):
11.00

Distance Focale FL (mm):
75.00

Distance de Travail (mm):
300 - ∞

Ouverture (f/#):
f/2.8 - f/16

Distorsion maximum (%):
-0.43

Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Pixel Size (µm):
6.20

Filetage & montage

Filetage Filtré:
M30.5 x 0.50

Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Dispensé

Reach 224:
Contains SVHC(s)

Certificate of Conformance:
Visionner

Description produit

Remove focus limit screw to focus past 1.2m.

- Objectif de monture C pour capteurs jusqu'à 2/3"
- Idéaux pour la vision industrielle à un prix économique
- Distances focales de 5 mm à 75 mm

Nos Objectifs Mégapixels à Distance Focale Fixe sont conçus pour l'imagerie à haute résolution. Ces objectifs sont idéaux pour des applications de vision industrielle soumises aux contraintes d'espace exigeantes. Les objectifs complètent la résolution de nombreuses caméras MegaPixels aux formats 1/2" ou 2/3". Une faible distorsion et une haute résolution permettent ces objectifs à prix économique de produire un contraste élevé par rapport aux standard CCTV et objectifs compacts. Les Objectifs MegaPixel à Distance Focale Fixe sont disponibles pour des longueurs focales allant de 5 à 75 mm. Les vis de verrouillage de la focalisation et de l'iris manuels permettent d'utiliser ces objectifs dans des environnements à fortes vibrations. Les applications typiques comprennent l'automatisation industrielle, l'inspection et le travail macro.

Remarque : Pour l'objectif #64-869 de 75 mm FL, retirez la vis de blocage de la mise au point pour focaliser au-delà de 1,2 m.

Informations techniques

#64-869 75mm Megapixel Fixed Focal Length Lens



