

TECHSPEC® Lentille Achromatique, 76,6 mm de dia. x 849,9 mm FL



Stock #30-976 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €570⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€570,00 prix unitaire
Qté 6-25	€485,00 prix unitaire
Qté 26-49	€456,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Achromatic Lens **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

76.56 +0.00/-0.08 **Diamètre (mm):**

73.25 **Ouverture Utile CA (mm):**

5.00	Centrage (arcmin):
13.08	Épaisseur Centrale CT 1 (mm):
10.16	Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
-1227.86	Rayon R ₄ (mm):
21.27	Épaisseur au Bord ET (mm):
Unmounted, Airspaced 0.10mm	Construction:
Protective as needed	Biseau:

Propriétés optiques

849.96	Distance Focale EFL (mm):
±1	Tolérance Distance Focale (%):
838.69	Distance Focale Arrière BFL (mm):
587.6	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):
497.21	Rayon R ₁ (mm):
-345.82	Rayon R ₂ (mm):
-344.20	Rayon R ₃ (mm):
N-BK7 / N-SF2	Substrat: <input type="checkbox"/>
60-40	Qualité de Surface:
11.1	f#:
0.05	Ouverture Numérique NA:
MgF ₂ (400-700nm)	Traitement:
R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm	Spécification du Traitement:
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire


Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

- Versions cimentées et à espace d'air disponibles
- Version montée disponible pour une intégration facile
- Présentent un traitement AR MgF₂

Les Lentilles Achromatiques de Précision Grande Taille TECHSPEC offrent une performance à diffraction limitée sur toute une gamme de longueur d'onde donnée. Les lentilles achromatiques à couleur corrigée comprennent des grandes distances focales et peuvent être soit cimentées soit à espace d'air. Les lentilles sont dotées d'un traitement antireflet MgF₂ et sont disponibles dans des diamètres allant jusqu'à 140 mm. Les versions montées des Lentilles Achromatiques de Précision Grande Taille TECHSPEC ont un filetage mâle pour s'intégrer facilement dans votre système. Des entretoises adhésives et des instructions de montage sont incluses avec les lentilles achromatiques non montées à espace d'air.

Informations techniques



Coating Curves
