

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC® Barillet Hélicoïdal à Monture C pour Optiques de 25 mm**



C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131



Stock **#11-131** **3 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €398<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€398,00 prix unitaire
Qté 5-9	€371,60 prix unitaire
Qté 10-25	€353,60 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Helicoid Barrel **Type:**

Optic Mount (Linear Adjustment) **Function:**

Circular

Type d'Optique:

## Propriétés physiques et mécaniques

Longueur Tube d'Extension (mm):  
55.0

Longueur Totale (mm):  
59.5

Épaisseur min. des optiques compatibles:  
2.0

Max. Thickness of Compatible Optics (mm):  
20.6

Ouverture Utile CA (mm):  
22.5

Diamètre Externe (mm):  
45.0

Course (mm):  
16.0

## Filetage & montage

Type de Filetage:  
C-Mount

Diamètre Optique (mm):  
25.0

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:  
[Conforme](#)

Reach 224:  
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:  
[Visionner](#)

## Description produit

- Compatible avec les optiques d'un diamètre de 12,5 mm, 15 mm, et 25 mm
- Filetages mâle et femelle pour monture C
- Permet des mouvements linéaires sans tourner les composants

Les Barillets Hélicoïdaux Monture C TECHSPEC® permettent un mouvement hélicoïdal en douceur avec une focalisation contrôlée avec précision pour un système, sans rotation du composant optique monté. Ces barillets sont idéaux pour une intégration facile dans n'importe quel système à monture C, comme les [systèmes de tubes](#) ou les systèmes d'imagerie, et sont disponibles pour le montage d'optiques de 12,5 mm, 15 mm et 25 mm de diamètre. Ces barillets ont un faible mouvement linéaire maximal de 16 mm pour les versions de 12,5 et 25 mm, et un mouvement maximal de 7,5 mm pour la version optique montée de 15 mm.

**Remarque :** Le Barillet Hélicoïdal Monture C TECHSPEC® ([#54-392](#)) nécessite deux anneaux de retenue d'accessoires optionnels ([#54-395](#)) pour fixer l'élément optique. Il existe également des adaptateurs pour monter des paires achromatiques de 15 mm et d'objectifs de relais haute performance ([#54-394](#) et [#54-721](#) respectivement). Pour monter plusieurs optiques dans le Barillet Hélicoïdal Monture C 12,5 mm TECHSPEC® ([#57-649](#)), veuillez utiliser l'anneau de retenue d'accessoire [#59-240](#).

**Note:** Accessories are required for operation and sold separately. The adapters thread into the helicoid's inner barrel. One retainer ring is required to position the lens adapters, or two can be used to maintain a fixed position. Two 1.5mm wide slots are provided on each accessory to accommodate a spanner wrench. Two retainer rings can also be used to hold a TECHSPEC® lens with a 15mm diameter in place.