

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Barillet Héliçoïdal à Monture C pour Optiques de 25 mm



C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131



Stock #11-131

CONTACT

-

1

+

€398^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€398,00 prix unitaire
Qté 5-9	€371,60 prix unitaire
Qté 10-25	€353,60 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Helicoid Barrel	Type:
Circular	Type d'Optique:

Optic Mount (Linear Adjustment)	Function:
Propriétés physiques et mécaniques	
16.0	Course (mm):
55.0	Longueur Tube d'Extension (mm):
59.5	Longueur Totale (mm):
45.0	Diamètre Externe (mm):
22.5	Ouverture Utile CA (mm):
20.6	Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
2.0	Épaisseur min. des optiques compatibles:
Filetage & montage	
25.0	Diamètre Optique (mm):
C-Mount	Type de Filetage:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Compatible avec les optiques d'un diamètre de 12,5 mm, 15 mm, et 25 mm
 - Filetages mâle et femelle pour monture C
 - Permet des mouvements linéaires sans tourner les composants
- Les Barillets Hélicoïdaux Monture C TECHSPEC® permettent un mouvement hélicoïdal en douceur avec une focalisation contrôlée avec précision pour un système, sans rotation du composant optique monté. Ces barillets sont idéaux pour une intégration facile dans n'importe quel système à monture C, comme les [systèmes de tubes](#) ou les systèmes d'imagerie, et sont disponibles pour le montage d'optiques de 12,5 mm, 15 mm et 25 mm de diamètre. Ces barillets ont un faible mouvement linéaire maximal de 16 mm pour les versions de 12,5 et 25 mm, et un mouvement maximal de 7,5 mm pour la version optique montée de 15 mm.
- Remarque :** Le Barillet Hélicoïdal Monture C TECHSPEC® ([#54-392](#)) nécessite deux anneaux de retenue d'accessoires optionnels ([#54-395](#)) pour fixer l'élément optique. Il existe également des adaptateurs pour monter des paires achromatiques de 15 mm et d'objectifs de relais haute performance ([#54-394](#) et [#54-721](#) respectivement). Pour monter plusieurs optiques dans le Barillet Hélicoïdal Monture C 12,5 mm TECHSPEC®([#57-649](#), veuillez utiliser l'anneau de retenue d'accessoire [#59-240](#).
- Note:** Accessories are required for operation and sold separately. The adapters thread into the helicoid's inner barrel. One retainer ring is required to position the lens adapters, or two can be used to maintain a fixed position. Two 1.5mm wide slots are provided on each accessory to accommodate a spanner wrench. Two retainer rings can also be used to hold a TECHSPEC® lens with a 15mm diameter in place.