


TECHSPEC®

Kit Additionnel d’Articulation Pivotante pour Système de Cage



TECHSPEC® Swivel Joint Add-On Kit



Stock #89-745 1 In Stock

-

1

+

€318⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€318,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Contenu du Coffret:
Swivel Adapter Plates (x4), M6 Post Adapters (x2),
Angle Brackets (x2), 30mm Standard Cage Plate (x2)

Conformité réglementaire

[Conforme](#)

RoHS 2015:

Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

Cage system support rods and optical mounts are included as part of the [TECHSPEC Cage System Component Kit](#) and sold individually.

- Ajoute des Fonctionnalités au [Coffret de Composants de Base du Système de Cage](#)
- Le Coffret de Translation Rajoute une Translation Linéaire Pouvant Atteindre 1"
- Le Coffret de Raccords Rotatifs Rajoute un Ajustement Angulaire Continu de 180°

Les Coffrets Additionnels du Système de Cage TECHSPEC® ajoutent des fonctionnalités au Coffret de Composants de Base du Système de Cage TECHSPEC®, en lui apportant des réglages supplémentaires. Le Coffret de Translation inclut les composants nécessaires pour augmenter la translation linéaire jusqu'à 1" en concevant une translation basique ou à roulement à billes. Le Coffret de Raccords Rotatifs comprend des adaptateurs orientables, des adaptateurs de tige M6, des équerres d'angle et des platines de cage standard de 30 mm. Le tout peut être utilisé pour ajouter un ajustement angulaire continu de 180° à une configuration de système de cage. Par ailleurs, la position angulaire peut être bloquée pour éviter tout mouvement ou réalignement non souhaité.

Remarque : Des tiges de support et montures optiques pour système de cage figurent également dans le [Coffret de Composants de Base du Système de Cage TECHSPEC®](#) et sont vendus individuellement.

Informations techniques

Stock No.	Description	Usage	Qty
#86-847	Ball Bearing Translation Kit	Includes a micrometer mount kit, and plates and bushings for ball bearing translation	1
#86-838	Compression Springs (2pk)	Extend travel range to 1"	1
#58-663	1" Micrometer Drive	1" fine adjustment with 0.001" graduations	1
#85-630	30mm Standard Mounting Plate	Cage construction plate used for simple translation assembly	1
#86-845	Shaft Collar (2pk)	Can be used instead of a fixed plate for simple translation	1

Stock No.	Description	Usage	Qty
#85-670	Swivel Adapter	Circular adapter rotates around center pivot point	4
#85-692	M6 Post Adapter	Extend travel range to 1"	2
#85-664	Angle Bracket	Connects swivel adapters to cage plates for swivel assembly	2
#85-630	30mm Standard Cage Plate	Provide structure and connect joint to optical system	2