

[Afficher tous les 186 produits de la même famille.](#)

# Kit Complet de Filtres Passe-Haut, 12,5 mm de dia.

See More by [Hoya](#)



Stock #66-135 1 In Stock

-

1

+

€599<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €599,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

## Caractéristiques du produit

Filtres Inclus:  
All 37 Longpass Glass Color Filter Types

Type:  
Longpass Filter

## Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):  
12.50

Biseau:

Protective as needed

Propriétés optiques

Colored Glass

Uncoated

Multiple Colors

Substrat: ☐

Traitement:

Couleur:

Conformité réglementaire

Conforme

Dispensé

Visionner

Reach 181:

RoHS 2015:

Certificate of Conformance:

## Description produit

- Gamme UV, VIS, et IR
- Le visible peut être utilisé comme filtres passe-bande coloré
- Également disponiles [montés](#)

Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya possèdent un substrat on verre coloré. Ces filtres sont fabriqués à partir de substrats présentant des propriétés d'absorption et de transmission intrinsèquement différentes dans une région spectrale spécifique. Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya ont des plages de passe-bande UV, VIS et IR. Un filtre passe-haut a une faible transmission dans la région des ondes courtes (plage de blocage) et une transmission élevée dans la région des ondes longues (bande passante). Ces filtres sont également disponibles en version [montée](#).

### Coffrets de Filtres Passe-Haut

Coffrets de filtres passe-haut sont disponibles en trois différentes options: UV-VIS, VIS ou VIS-NIR. Chaque coffret contient 8 filtres soit de 12,5 mm ou 1" de diamètre soit de 2" carré.

Le Coffret UV-VIS contient: WG 295, WG 305, WG 320, L 37, GG 400, GG 420, GG 435, GG 455

Le Coffret VIS contient: GG 475, GG 495, OG 515, OG 530, OG 550, OG 570, OG 590, RG 610

Le Coffret VIS-NIR contient: RG 630, Rg 665, RG 695, RG 715, RG 780, RG 830, RG 850, RG 1000

### Coffrets de Filtres Complets


Coffrets de filtres complets sont disponibles avec des filtres soit de 12,5 mm, 50,0 mm ou 1" de diamètre soit de 2" carré. Chaque coffret contient tous les 37 types de Filtres Passe-Haut Colorés en Verre.

**Remarque :** en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez [nous contacter](#).

#### Logiciel de simulation de filtres

[Cliquez ici](#) pour télécharger le logiciel de simulation des filtres en verre coloré de HOYAqui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre HOYA Le logiciel peut simuler la performance de chaque filtre avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur.

## Informations techniques



| λs | limit of stopband: specified at 0.001% internal transmittance |
|----|---------------------------------------------------------------|
| λc | cut-off position: specified at 50% internal transmittance     |
| λp | limit of the passband                                         |
| tp | internal spectral transmittance at λp                         |
| ρ  | density                                                       |
| Tg | transformation temperature                                    |