

[Afficher tous les 103 produits de la même famille.](#)

IDS IMAGING U3-3046LE-C-HQ, 1/3" USB 3 Color Camera Rev. 1.2

See More by [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye+ USB3 Cameras



Stock #73-670 **1 In Stock**

- 1 + €540⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€540,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Color Spectre:

Caractéristiques du produit

Color Camera Type:

U3-3046LE-C-HQ Numéro de Modèle:

IDS Imaging Development Systems **Fabricant:**

uEye+ LE **Série de Caméras:**

Propriétés physiques et mécaniques

47 x 46 x 25 (excludes connectors and lens mount) **Dimensions (mm):**

38 **Poids (g):**

Full **Logement:**

Capteur

Not Specified **Tampon d'Image:**

1/2.9" **Type de Capteur:**

1.57 **Résolution (MegaPixels):**

230.00 **Taux d'Image (fps):**

1,448 x 1,086 **Pixels (H x V):**

3.45 x 3.45 **Taille de Pixel, H x V (µm):**

4.995 x 3.746 **Aire Active, H x V (mm):**

Sony IMX273 **Composante d'Imagerie:**

Progressive Scan CMOS **Capteur:**

Global **Type d'Obturateur:**

12 bit **Profondeur de Pixel:**

0.025ms - 2000ms **Contrôle d'Exposition:**

70.00 **Gamme Dynamique (dB):**

USB3 Vision **Machine Vision Standard:**

Electrical

1 - 2 **Consommation de Puissance (W):**

Connectivité matérielle & interfaçage

USB 3.0 **Interface:**

USB Type-C **Connecteur:**

Power over USB **Alimentation d'Énergie:**

N/A **GPIOs:**

Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger **Synchronisation:**

Back Panel (Right Angle) **Orientation du Port d'Interface:**

No GPIO Connector Available **GPIO Connector Type:**

Filetage & montage

S-Mount (M12 x 0.5) **Monture:**

1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#16-017](#) **Filetage:**

Environnement & durabilité

0 to +55 **Température d'Utilisation (°C):**

-20 to +80 **Température de Stockage (°C):**

Description produit

- Options de boîtier standard (SE), compact (CP) et ultra-compact (XCP) disponibles
- Monture C avec capteurs CMOS grand format jusqu'à 1,1"
- Résolution jusqu'à 5,3 MP avec des taux d'images allant jusqu'à 396 images par seconde

Les Caméras USB3 uEye CP/ XCP/SE d'IDS Imaging utilisent la [plateforme SDK IDS peak](#) qui supporte les normes GeniCam et USB3 Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Les caméras CP ont la taille standard de l'industrie (29 x 29 x 29 mm) et conviennent à presque toutes les applications. Les caméras XCP ont une taille ultra compacte de 29 x 29 x 17 mm et constituent une excellente option pour les applications à une seule caméra, sensibles au prix. Les caméras SE ont un boîtier plus grand de 34 x 44 x 47 mm pour permettre une gestion exceptionnelle de la chaleur et sont idéales pour les applications sensibles au bruit et à la chaleur. Les Caméras USB3 uEye CP/XCP/SE d'IDS Imaging sont idéales pour les applications de fabrication, industrielles et d'automatisation