

[Afficher tous les 103 produits de la même famille.](#)

## Caméra Couleur USB 3.0, 1/1,8" IDS U3-36P0XCP-C-HQ (Recertifié 05-P)

See More by [IDS Imaging Development Systems](#)



IDS Imaging uEye+ USB3 Cameras



Stock #78-258-RCD-05P **RECERTIFIÉ** 1 In Stock

- 1 + €230<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1+	€230,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Color **Spectre:**

### Caractéristiques du produit

Color Camera **Type:**

U3-36P0XCP-C-HQ **Numéro de Modèle:**

IDS Imaging Development Systems **Fabricant:**

uEye+ XCP **Série de Caméras:**

## Propriétés physiques et mécaniques

29 x 29 x 17 (excludes connectors and lens mount) **Dimensions (mm):**

60 **Poids (g):**

Full **Logement:**

## Capteur

Not Specified **Tampon d'Image:**

1/1.8" **Type de Capteur:**

19.80 **Résolution (MegaPixels):**

15.00 **Taux d'Image (fps):**

5,120 x 3,840 **Pixels (H x V):**

1.40 x 1.40 **Taille de Pixel, H x V (µm):**

7.168 x 5.376 **Aire Active, H x V (mm):**

ON Semi AR2020 **Composante d'Imagerie:**

Progressive Scan CMOS **Capteur:**

Rolling **Type d'Obturateur:**

10 bit **Profondeur de Pixel:**

0.035ms - 2000ms **Contrôle d'Exposition:**

63.00 **Gamme Dynamique (dB):**

USB3 Vision **Machine Vision Standard:**

## Electrical

0.5 - 1.1 **Consommation de Puissance (W):**

## Connectivité matérielle & interfaçage

USB 3.0 **Interface:**

USB 3.0 micro-B, screwable **Connecteur:**

Power over USB **Alimentation d'Énergie:**

8-pin connector **GPIO Connector Type:**

## Filetage & montage

C-Mount **Monture:**

## Environnement & durabilité

0 to +55 **Température d'Utilisation (°C):**

-20 to +60 **Température de Stockage (°C):**

## Conformité réglementaire

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

## Description produit

- Options de boîtier standard (SE), compact (CP) et ultra-compact (XCP) disponibles
- Monture C avec capteurs CMOS grand format jusqu'à 1,1"
- Résolution jusqu'à 5,3 MP avec des taux d'images allant jusqu'à 396 images par seconde

Les Caméras USB3 uEye CP/ XCP/SE d'IDS Imaging utilisent la [plateforme SDK IDS peak](#) qui supporte les normes GeniCam et USB3 Vision pour faciliter le développement et l'intégration de logiciels. Les caméras CP ont la taille standard de l'industrie (29 x 29 x 29 mm) et conviennent à presque toutes les applications. Les caméras XCP ont une taille ultra compacte de 29 x 29 x 17 mm et constituent une excellente option pour les applications à une seule caméra, sensibles au prix. Les caméras SE ont un boîtier plus grand de 34 x 44 x 47 mm pour permettre une gestion exceptionnelle de la chaleur et sont idéales pour les applications sensibles au bruit et à la chaleur. Les Caméras USB3 uEye CP/XCP/SE d'IDS Imaging sont idéales pour les applications de fabrication, industrielles et d'automatisation

---