

[Afficher tous les 23 produits de la même famille.](#)

Composant en Ligne InfiniTube FM, <10X

See More by [Infinity Photo-Optical Company](#)



InfiniTube FM-200 (1X), #58-310



Stock **#58-313** **3 In Stock**

-

1

+

€835⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€835,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Lens Accessory

Conformité réglementaire


RoHS 2015:

Conforme

Description produit

- Directement sur caméras CCD à monture C et de formats 2/3" et moindre
 - Focalisation interne
- Les Systèmes InfiniTube™; FMest utilisé pour monter des objectifs conjugués à l'infini sur des caméras CCD, amenant des grossissements impossibles avec des objectifs ordinaires, tel qu'un grossissement 50X. Le système InfiniTube™ peut être configuré dans une large variété. Il peut être utilisé tout seul (InfiniTube™ [#58-310](#) our [#58-309](#)) pour des applications ou l'illumination est produite à partir d'une autre source telle qu'un backlight ou d'une illumination directionnelle. Le Système InfiniTube™ FMpeut aussi être configuré pour une illumination in-line avec des attachements. Le premier attachement in-line in-line ([#58-313](#)) fut conçu pour des objectifs ayant un grossissement 10Xou moindre et n'est pas conseillé pour des hautes puissances. Le second attachement in-line ([#58-312](#)) fut conçu pour fonctionner avec un efficacité supérieure lorsque utilisé avec des grossissements 10Xou plus, mais peut être utilisé avec tous grossissements. Tous les accessoires en ligne acceptent nos [Guides de Lumière à Fibre Optique](#) avec un diamètre de pointe de 0,312".
- Note:** [Système standard](#) pour capteurs 2/3" est toujours disponible.

Informations techniques



System Includes	Stock No.
InfiniTube In-Line Assembly Unit	#58-311
Hitachi KP-D20B Camera	#55-837
15.1" Diagonal LCD Monitor (US version only)	#56-522
Y-C Cable (6 ft.)	#39-255
Mitutoyo/Achrovid™ Objective Adapter	#58-316
MI-150 Fiber Optic Illuminator	#55-718
Fiber Optic Light Guide (48" L)	#39-367
Fiber Optic Adapter	#38-944
Standard Boom Stand	#54-120
Rack & Pinion Munting Plate	#54-123
C-Clamp with 1/4" -20 Mounting Hole	#57-788