

[Afficher tous les 23 produits de la même famille.](#)

InfiniTube FM Objectif PL/FD-390 WD/0,125X (non destiné à être utilisé en ligne)

See More by [Infinity Photo-Optical Company](#)



InfiniTube FM-200 (1X), #58-310



Stock **#59-117** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €420⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

| | |
|------------|----------------------------------|
| Qté 1+ | €420,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Lens Accessory **Type:**

Conformité réglementaire

[Conforme](#)

RoHS 2015:


Description produit

- Directement sur caméras CCD à monture C et de formats 2/3" et moindre
- Focalisation interne

Les Systèmes InfiniTube™; FM est utilisé pour monter des objectifs conjugués à l'infini sur des caméras CCD, amenant des grossissements impossibles avec des objectifs ordinaires, tel qu'un grossissement 50X. Le système InfiniTube™ peut être configuré dans une large variété. Il peut être utilisé tout seul (InfiniTube™ #58-310 ou #58-309) pour des applications où l'illumination est produite à partir d'une autre source telle qu'un backlight ou d'une illumination directionnelle. Le Système InfiniTube™ FM peut aussi être configuré pour une illumination in-line avec des attachements. Le premier attachement in-line (#58-313) fut conçu pour des objectifs ayant un grossissement 10X ou moindre et n'est pas conseillé pour des hautes puissances. Le second attachement in-line (#58-312) fut conçu pour fonctionner avec un efficacité supérieure lorsque utilisé avec des grossissements 10X ou plus, mais peut être utilisé avec tous grossissements. Tous les accessoires en ligne acceptent nos [Guides de Lumière à Fibre Optique](#) avec un diamètre de pointe de 0,312".

Note: **Système standard** pour capteurs 2/3" est toujours disponible.

Informations techniques



| System Includes | Stock No. |
|--|-----------|
| InfiniTube In-Line Assembly Unit | #58-311 |
| Hitachi KP-D20B Camera | #55-837 |
| 15.1" Diagonal LCD Monitor (US version only) | #56-522 |
| Y-C Cable (6 ft.) | #39-255 |
| Mitutoyo/Achrovid™ Objective Adapter | #58-316 |
| M-150 Fiber Optic Illuminator | #55-718 |
| Fiber Optic Light Guide (48" L) | #39-367 |
| Fiber Optic Adapter | #38-944 |
| Standard Boom Stand | #54-120 |
| Rack & Pinion Mounting Plate | #54-123 |
| C-Clamp with 1/4-20 Mounting Hole | #57-788 |