

[Afficher tous les 111 produits de la même famille.](#)

Lunettes de Protection Laser de Confort LS04, Pont Réglable



Adjustable Bridge Wrap Around Frame. Image represents frame style only. Filter color will vary by product specification.

Stock **#18-349** [CONTACT](#)

-

 1

+

€190⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€190,00 prix unitaire
Qté 6-10	€171,00 prix unitaire
Qté 11-25	€152,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Adjustable Bridge Wrap Around

Style:

Certification EN 207/208:
D LB7 + R LB3 @ 180-315nm, D LB5 + R LB6 @ 315-395nm, I LB4 @ 625-670nm, I LB4 @ 800-830nm, DR LB4 @ 625-830nm, I LB5 @670-800nm, DIR LB3 @ 830-850nm, DIR LB2 @ 850-860nm, DI LB2 S@ 10,600nm

Polymer	Matière du Filtre:
LS04	Filter:
Propriétés optiques	
>5 @ 190 - 400nm >4 @ 625 - 850nm >5 @ 633nm >5 @ 662 - 835nm	Densité Optique OD:
Blue	Couleur:
14	Transmission de la Lumière Visible VLT (%):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Protection contre les rayonnements laser certifiée CE
- Conceptions pour lasers ultraviolets, visibles et infrarouges
- Disponibles en masques, lunettes standard et lunettes de confort

Les Lunettes et Masques de Protection Laser sont dotées d'une densité optique élevée dans leur plage de longueurs d'onde spécifiée afin de protéger contre le rayonnement laser. Les lunettes durables sont moulées avec des colorants absorbants qui protègent contre le laser, ce qui fait que les rayures accidentelles n'ont aucun effet sur leur performance. Des conceptions qui protègent contre les lasers ultraviolets, visibles et infrarouges sont disponibles. Toutes nos Lunettes de Protection Laser sont certifiées CE et sont livrées avec un étui rigide, un cordon de cou et une pochette en microfibre.

Lunettes de Protection Laser sont disponibles en quatre modèles :

Masques de Protection Laser : permettent le port de lunettes correctrices par dessous et sont ventilées pour éviter la buée.

Lunettes de Protection Laser Standard : permettent le port de lunettes correctrices par dessous et sont munies d'écrans latéraux pour un large champ de vision.

Lunettes de Protection Laser de Confort à Tempe Réglable : conception enveloppante avec longueur et angle du tempe réglables.

Lunettes de Protection Laser de Confort à Pont Réglable : conception enveloppante avec un pont réglable et des tempes confortables.

Avertissement : En raison du risque de lésions oculaires, le degré de protection requis dans chaque circonstance doit être déterminé par le responsable de la sécurité des lasers, l'hygiéniste du travail ou la personne responsable du programme de sécurité.