

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

## Anneau Lumineux LED LUMIMAX®, OD de 150 mm, 470 nm



LUMIMAX® Configurable Ring Lights

Stock **#90-904** NOUVEAU **1 In Stock**

-

1

+

€1.195<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €1.195,00 prix unitaire          |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

**i** Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit                                                                                                                                                                                   |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 101.0087.01.04.20                                                                                                                                                                                             | Numéro de Modèle:          |
| 80000                                                                                                                                                                                                         | Durée de Vie LED (heures): |
| LED Illuminator                                                                                                                                                                                               | Type d'Éclairage:          |
| Remarque:<br>Extension cables and <a href="#">#66-855</a> (Japan: <a href="#">#89-513</a> ) required for operation under 'Accessories'.<br>Optional intensity controller <a href="#">#90-883</a> is available |                            |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| LUMIMAX®                              | Fabricant:                      |
| Ring                                  | Géométrie:                      |
| Constant                              | Mode d'Éclairage:               |
| Propriétés physiques et mécaniques    |                                 |
| 150                                   | Diamètre Externe (mm):          |
| 78 ID x 135 OD                        | Dimensions (mm):                |
| 530                                   | Poids (g):                      |
| Propriétés optiques                   |                                 |
| Blue                                  | Couleur:                        |
| 470                                   | Longueur d'Onde (nm):           |
| Connectivité matérielle & interfaçage |                                 |
| M16 12-pin plug (male)                | Connecteur:                     |
| 19 - 30 VDC                           | Tension d'Entrée (V):           |
| Environnement & durabilité            |                                 |
| 5 to 45 non-condensing                | Température d'Utilisation (°C): |
| IP64                                  | Norme Environnementale:         |
| Conformité réglementaire              |                                 |
| <a href="#">Visionner</a>             | Certificate of Conformance:     |

## Description produit

- Large gamme d'accessoires disponibles pour des solutions d'éclairage configurables
- Disponibles en blanc, bleu (470 nm), vert (528 nm), rouge (625 nm), NIR (850 nm)
- Idéaux pour les objets plats, mats et réfléchissants

Les Anneaux Lumineux LUMIMAX® fournissent un éclairage lumineux et uniforme pour les applications exigeantes de vision industrielle nécessitant une géométrie d'éclairage optimale et une flexibilité des couleurs. Disponibles en blanc, bleu (470 nm), vert (528 nm), rouge (625 nm) et proche infrarouge (850 nm), ces anneaux lumineux à LED d'un diamètre extérieur de 150 mm fournissent un éclairage homogène et sans ombre pour une imagerie à fort contraste. Une large gamme de kits d'accessoires est disponible pour répondre à des travaux d'inspection spécifiques. Le kit de matrice de lentilles (#90-916) comprend des matrices de lentilles de 12°, 31° et 49° pour un champ de vision et une distance de travail configurables par l'utilisateur. Le jeu d'extension dôme (#90-913) convertit l'anneau lumineux en un éclairage homogène très diffus pour l'inspection des surfaces réfléchissantes, courbes ou irrégulières. Le kit de fenêtres (#90-915) comprend une fenêtre, un diffuseur et un polariseur pour le contrôle de la transmission et de l'éblouissement. Un contrôleur LUMIMAX en option (#90-883) simplifie la gestion de l'alimentation et le réglage de la luminosité, garantissant un éclairage stable et constant. Les Anneaux Lumineux LUMIMAX® sont idéaux pour des applications telles que l'inspection électronique, la détection des défauts de surface et l'inspection optique automatisée, et offrent des solutions d'éclairage polyvalentes et fiables.