

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

Anneau Lumineux LED LUMIMAX®, OD de 150 mm, Blanc



LUMIMAX® Configurable Ring Lights

Stock **#90-903** NOUVEAU **1 In Stock**

-

1

+

€1.195⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.195,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
101.0087.01.03.20	Numéro de Modèle:
80000	Durée de Vie LED (heures):
LED Illuminator	Type d'Éclairage:
Remarque: Extension cables and #66-855 (Japan: #89-513) required for operation under 'Accessories'. Optional intensity controller #90-883 is available	

LUMIMAX®	Fabricant:
Ring	Géométrie:
Constant	Mode d'Éclairage:
Propriétés physiques et mécaniques	
150	Diamètre Externe (mm):
78 ID x 135 OD	Dimensions (mm):
530	Poids (g):
Propriétés optiques	
White	Couleur:
Connectivité matérielle & interfaçage	
M16 12-pin plug (male)	Connecteur:
19 - 30 VDC	Tension d'Entrée (V):
Environnement & durabilité	
5 to 45 non-condensing	Température d'Utilisation (°C):
IP64	Norme Environnementale:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Large gamme d'accessoires disponibles pour des solutions d'éclairage configurables
 - Disponibles en blanc, bleu (470 nm), vert (528 nm), rouge (625 nm), NIR (850 nm)
 - Idéaux pour les objets plats, mats et réfléchissants
- Les Anneaux Lumineux LUMIMAX® fournissent un éclairage lumineux et uniforme pour les applications exigeantes de vision industrielle nécessitant une géométrie d'éclairage optimale et une flexibilité des couleurs. Disponibles en blanc, bleu (470 nm), vert (528 nm), rouge (625 nm) et proche infrarouge (850 nm), ces anneaux lumineux à LED d'un diamètre extérieur de 150 mm fournissent un éclairage homogène et sans ombre pour une imagerie à fort contraste. Une large gamme de kits d'accessoires est disponible pour répondre à des travaux d'inspection spécifiques. Le kit de matrice de lentilles (#90-916) comprend des matrices de lentilles de 12°, 31° et 49° pour un champ de vision et une distance de travail configurables par l'utilisateur. Le jeu d'extension dôme (#90-913) convertit l'anneau lumineux en un éclairage homogène très diffus pour l'inspection des surfaces réfléchissantes, courbes ou irrégulières. Le kit de fenêtres (#90-915) comprend une fenêtre, un diffuseur et un polariseur pour le contrôle de la transmission et de l'éblouissement. Un contrôleur LUMIMAX en option (#90-883) simplifie la gestion de l'alimentation et le réglage de la luminosité, garantissant un éclairage stable et constant. Les Anneaux Lumineux LUMIMAX® sont idéaux pour des applications telles que l'inspection électronique, la détection des défauts de surface et l'inspection optique automatisée, et offrent des solutions d'éclairage polyvalentes et fiables.