

[Afficher tous les 28 produits de la même famille.](#)

## Tube d'Extension M58, 10 mm de longueur, pour Unifoc-76



Extension Tube. 10mm Length Shown. Length and Mounting Threads Vary by Stock Number.

Stock **#63-066** [CONTACT](#)

-

1

+

 €155<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €155,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

**i** Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Lens Accessory      **Type:**

### Conformité réglementaire

[Conforme](#)      **RoHS 2015:**

[Visionner](#)      **Certificate of Conformance:**

Description produit

• Cercle d'image jusqu'à 108 mm pour capteurs de balayage linéaire ou matriciel

• Objectifs de monture C, F et T2, Pentax ou V

• Design robuste pour courtes distances de travail et imagerie macro

• Distances focales de 28 mm à 100 mm

Ces macro objectifs Schneider sont idéaux pour de nombreuses applications en vision industrielle et macro imagerie. La capacité de produire des cercles d'image de 30 à 80mm permettent ces objectifs d'être facilement intégrés avec des capteurs à balayage linéaire et à haute résolution. Optiquement conçus pour les distances de travail plus courtes, ces macro objectifs peuvent offrir un meilleur contraste aux résolutions souhaitées en comparaison à d'autres objectifs similaires.

Chaque système se compose de trois principaux composants: Premièrement un objectif à distance focale rencontrant vos besoins. Deuxièmement, l'une des trois montures de focalisation helicoidales permettant d'obtenir un ajustement à fine focalisation – celle-ci doit être choisie selon la taille du capteur. Finalement il y a une variété de tubes d'extension permettant une image nette et distance d'objet d'être obtenues. La sélection du tube d'extension dépend de la monture de focalisation helicoidale sélectionnée et de la longueur souhaitée. Les tubes d'extension peuvent être combinés pour une personnalisation sur mesure. Additionnellement, une option de montage peut être nécessaire dans le but de connecter correctement la caméra désirée.

Les options objectifs sont toutes fournies d'une monture V des deux côtés de l'objectif permettant l'adaptation des trois sets de tubes de focalisation.

L'UniFoc-12 et les tubes d'extension pour celui-ci offrent la même monture V. En utilisant ces composants, le système UniFoc-12 nécessitera d'être adapté à la caméra via l'un des adaptateurs listés ci-dessous.

L'UniFoc-58 et UniFoc-76 sont des tubes de focalisation filetés et incluent un adaptateur pouvant positionner un objectif à monture V. L'UniFoc-58 offre un filetage M42x0.75mm, alors que l'UniFoc-76 offre lui un M58x0.75. L'UniFoc-76 peut être utilisé avec un adaptateur pour les filetages M72x0.75, et augmente le diamètre du tube pour de larges capteurs évitant le vignettage. Avec cet adaptateur, les tubes d'extension M72 doivent être utilisés.

**Note:** Veuillez contacter notre [Département d'Ingénierie](#) pour discuter des longueurs de tube et distances de travail nécessaires à votre besoin.

Informations techniques

| Amount Required                          | Description                                      | Stock No.               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                        | Componon f/2.8, 28mm Focal Length                | <a href="#">#63-049</a> |
|                                          | Componon f/2.8, 35mm Focal Length                | <a href="#">#63-050</a> |
|                                          | Componon f/2.8, 50mm Focal Length                | <a href="#">#63-051</a> |
|                                          | Componon f/4.0, 80mm Focal Length                | <a href="#">#63-052</a> |
|                                          | Componon f/5.6, 100mm Focal Length               | <a href="#">#63-053</a> |
|                                          | Apo-Componon f/2.8, 40mm Focal Length            | <a href="#">#63-054</a> |
|                                          | Apo-Componon f/4.0, 45mm Focal Length            | <a href="#">#63-055</a> |
|                                          | Apo-Componon f/4.0, 60mm Focal Length            | <a href="#">#63-056</a> |
|                                          | Apo-Componon f/4.5, 90mm Focal Length            | <a href="#">#63-057</a> |
|                                          |                                                  |                         |
| 1                                        | UniFoc-12 for sensors smaller than 30mm, V-Mount | <a href="#">#63-436</a> |
|                                          | UniFoc-58 for sensors b/w 30mm and 43.3mm, M42   | <a href="#">#63-059</a> |
|                                          | UniFoc-76 for sensors larger than 43.3mm, M58    | <a href="#">#63-060</a> |
| 1 (Possibly Required)                    | Extension Tubes for UniFoc-12: V-mount           |                         |
|                                          | 8mm Extension Tube                               | <a href="#">#63-061</a> |
|                                          | 10mm Extension Tube                              | <a href="#">#63-062</a> |
|                                          | 25mm Extension Tube                              | <a href="#">#63-063</a> |
|                                          | Extension Tubes for UniFoc-58: M42 x 0.75 Mount  |                         |
|                                          | 10mm Extension Tube                              | <a href="#">#63-064</a> |
|                                          | 25mm Extension Tube                              | <a href="#">#63-065</a> |
|                                          | Extension Tubes for UniFoc-76: M58 Mount         |                         |
|                                          | 10mm Extension Tube                              | <a href="#">#63-066</a> |
|                                          | 25mm Extension Tube                              | <a href="#">#63-067</a> |
|                                          | M58 to M72 Adapter                               | <a href="#">#63-437</a> |
|                                          | M72 10 Extension Tube                            | <a href="#">#63-438</a> |
|                                          | M72 25 Extension Tube                            | <a href="#">#63-439</a> |
|                                          |                                                  |                         |
|                                          |                                                  |                         |
| 1 (Optional for Unifoc-58 and Unifoc-76) | V Mount to C-mount Camera Mount                  | <a href="#">#63-068</a> |
|                                          | V Mount to T2 Camera Mount (M42 x 0.75)          | <a href="#">#63-069</a> |
|                                          | V Mount to Pentax Camera Mount (M42 x 1.0)       | <a href="#">#63-070</a> |
|                                          | V Mount to Leica Adapter (M39 x 26 TPI)          | <a href="#">#63-071</a> |
|                                          | V Mount to Nikon F-Mount Camera Mount            | <a href="#">#63-072</a> |