

SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 57



SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 57 (#66-305)

Stock **#66-305** **1 In Stock**

- 1 + €35⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité | |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+ | €35,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Accessory
Type d'Éclairage:

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Ferrule (pouces):

0.19"

Diamètre de Bord (pouces):

0.255"

Conformité réglementaire

Conforme

RoHS 2015:

Conforme

Reach 224:

Visionner

Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT


- Remplacement Direct des Illuminateurs Halogène 150W
- Economie d'Energie de 50% par rapport à une Source Halogène
- Plus de 60 000 Heures de Durée de Vie
- A utiliser avec des [Guides Lumineux en Fibre Optique](#)

Les Illuminateurs LED SugarCUBE™ ont une sortie allant jusqu'à 1700 lumens et sont un remplacement idéal pour les illuminateurs halogènes standard car les illuminateurs LED durent jusqu'à 60 fois plus longtemps que les ampoules halogènes et n'ont jamais besoin d'être remplacés. Ces illuminateurs peuvent être commandés manuellement par des commandes sur le devant de l'unité ou par RS-232 pour une intégration facile dans les systèmes commandés par ordinateur. Un logiciel facile à utiliser est également disponible en option. Disponibles en rouge, vert, bleu ou blanc, les illuminateurs LED SugarCUBE™ répondent à une large gamme d'applications de vision industrielle. L'unité blanche offre une puissance de sortie supérieure à 1450 lumens et un flux radiant de 1200 mW. Un adaptateur à fibre optique est nécessaire pour connecter un guide lumineux à l'illuminateur.

Disponibles en rouge, vert et bleu ainsi qu'en deux intensités différentes de blanc, les Illuminateurs LED SugarCUBE™ répondent à une large gamme d'applications en vision industrielle. L'unité standard en blanc offre une puissance de sortie de plus de 1450 lumens ainsi qu'un flux radiant de 1200mW. L'unité en blanc de plus forte intensité dispose de plus de 4000 Lumens et de 9800mW. Pour optimiser la luminosité élevée de l'illuminateur en blanc à forte intensité, nous recommandons l'utilisation d'un [guide lumineux en fibre optique](#) de diamètre 1/2" ou plus grand.

INFORMATIONS TECHNIQUES

#66-305



Units: mm

| Stock Number | Description | Shoulder Diameter (Inches) | Ferrule Diameter (Inches) | Compatible Illuminator | Compatible Light Guide |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| #66-301 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 50 | 0.752 | 0.564 | Red, Green, Blue, White, Ultra White | 54-210, 39-826, 58-839, 54-174, 38-659, 39-369, 39-370, 39-371 Ultra White MUST use liquid light guides |
| #66-302 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 52 | 0.877 | 0.564 | Red, Green, Blue, White, Ultra White | 54-210, 39-826, 58-839, 54-174, 38-659, 39-369, 39-370, 39-371 Ultra White MUST use liquid light guides |
| #66-303 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 53 | 1.505 | 0.439 | Red, Green, Blue, White | |
| #66-304 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 56 | 0.207 | 0.19 | Red, Green, Blue, White | 54-199, 42-344, 39-365, 42-345, 40-644, 39-366 |
| #66-305 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 57 | 0.255 | 0.19 | Red, Green, Blue, White | 54-199, 42-344, 39-365, 42-345, 40-644, 39-366 |
| #66-306 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 58 | 0.424 | 0.314 | Red, Green, Blue, White | 54-202, 53-045, 40-639, 42-346, 42-347, 39-367, 39-368, 53-689, 53-692, 53-690, 53-693, 53-691, 53-694 |
| #66-307 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 65 | 1.52 | 0.63 | Red, Green, Blue, White | 54-212 |
| #66-308 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 66 | 1.52 | 0.565 | Red, Green, Blue, White | 54-210, 39-826, 58-839, 54-174, 38-659, 39-369, 39-370, 39-371 |
| #13-536 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 3mm | 0.57 | 0.314 | Red, Green, Blue, White, Ultra White | 54-202, 53-045, 40-639, 42-346, 42-347, 39-367, 39-368, 53-689, 53-692, 53-690, 53-693, 53-691, 53-694 Ultra White MUST use liquid light guides |
| #13-537 | SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 5mm | 0.455 | 0.314 | Red, Green, Blue, White, Ultra White | 54-202, 53-045, 40-639, 42-346, 42-347, 39-367, 39-368, 53-689, 53-692, 53-690, 53-693, 53-691, 53-694 Ultra White MUST use liquid light guides |