

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

## TECHSPEC® Platine de Translation



#85-620 and #85-619



Stock **#85-620** **3 In Stock**

- 1 + €58<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1+	€58,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Conformité réglementaire

[Conforme](#)

RoHS 2015:

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

[Conforme](#)

REACH 241:

## Description produit

- Modèle Compact avec Monture de Translation Intégrée
- Configurable pour une Course de ½" ou 1"
- Accepte les [Micromètres avec une Tige de 3/8"](#)
- Instructions de Montage Etape par Etape [Disponibles](#)

Les Assemblées de Translation Linéaire du Système de Cage TECHSPEC® sont utilisées pour ajouter une translation linéaire au Système de Cage Optique TECHSPEC®. L'assemblée de translation intégrée permet un positionnement grossier le long des tiges de la cage. Une fois fixée aux tiges de cage, une translation précise peut être effectuée à l'aide d'un plateau d'actionnement micrométrique. En ajoutant des ressorts supplémentaires, la course standard de ½" peut être étendue à 1". Ce système de translation est disponible en deux options : la translation simple utilise des tiges de 6 mm et des platines standard, tandis que la translation à roulement à billes utilise des glissières à billes pour une translation à faible friction.

**Remarque :** Le [micromètre/ mécanisme d'actionnement](#) et les [supports de tiges](#) sont vendus séparément.

## Informations techniques

Description	Quantity	Feature	Stock No.
Micrometer Mount Kit	1 Required	Micrometer Holder	<a href="#">#85-618</a>
		Protective Steel Plate	
		<a href="#">#86-838</a> Compression Springs (2pk)	
25mm Standard Cage Plate, M6	2 Required*	One plate is used for travel and second plate is fixed	<a href="#">#85-632</a>
30mm Standard Cage Plate, M6			<a href="#">#85-630</a>
25mm Standard Cage Plate, ¼-20			<a href="#">#85-633</a>
30mm Standard Cage Plate, ¼-20			<a href="#">#85-631</a>
Micrometer or Actuator	1 Required	Choose based on type, travel, and graduation	<a href="#">Customer Selected</a>
Shaft Collar (2pk)	1 Optional	Can be used instead of a fixed plate	<a href="#">#86-845</a>
Compression Springs (2pk)	1 Optional	Used to extend travel range to 1"	<a href="#">#86-838</a>

\***Note:** Only 1 required if Shaft Collars are used.

Description	Quantity	Feature	Stock No.
Translation Assembly Kit	1 Required	<a href="#">#85-618</a> Micrometer Mount Kit	<a href="#">#86-847</a>
		<a href="#">#85-620</a> Travel Bearing Plate	
		<a href="#">#85-619</a> Fixed Bearing Plate	
		<a href="#">#85-686</a> Linear Bearing Bushings (2pk)	
		<a href="#">#85-471</a> 3mm Dia x 75mm Length Rod (x2)	
Micrometer or Actuator	1 Required	Choose based on type, travel, and graduation	<a href="#">Customer Selected</a>
Compression Springs (2pk)	1 Optional	Used to extend travel range to 1"	<a href="#">#86-838</a>

Type	Travel	Graduation	Stock No.
Micrometer Drive	0.5"	0.001"	<a href="#">#58-660</a>
Micrometer Drive	25mm	0.01mm	<a href="#">#58-663</a>