

TECHSPEC® 0,125X, 2/3" Objectif Télécentrique GoldTL™



#55-348 (0.125X)

Stock **#55-348** 3-4 JOURS



1



€2.820,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.820,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
200.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
51.2mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
70.4mm

Filetage Filtre:
M105 x 1.00 (Female)

Diamètre Max. (mm):

110.00
Poids (kg): 2.66
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.01
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-027 Sold Separately
Résolution, Espace Image MTF @ f/10: >45% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (8)
Remarque: GoldTL™
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 57.6mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.028
Typical Distortion @ 588nm (%): 0.025
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG 0.125X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 132 - 182
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/25
Traitement: N4 MgF2
Profondeur de Champ (mm): ±30.4 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 70.4 x 52.8
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner