

TECHSPEC® 0,09X 1/2" Objectif Télécentrique GoldTL™



#58-259 (0.09X)

Stock **#58-259** 3-4 JOURS

- 1 +

€2.820,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.820,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
200.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
71.1mm

Filetage Filtre:
M105 x 1.00 (Female)

Diamètre Max. (mm):
110.00

Poids (kg):

2.67
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.007
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-027 Sold Separately
Résolution, Espace Image MTF @ f/10: >60% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 11 (8)
Remarque: GoldTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.028
Typical Distortion @ 588nm (%): 0.020
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.09X
Taille maximale du capteur: 1/2"
Distance de Travail (mm): 132 - 182
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/17.4
Traitement: λ/4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±63.6 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 71.1 x 53.3
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner