


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

Stock #13-164

3-4 JOURS

-

 1

+

€73,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€73,00

Qté 11+

€65,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00

Densité Optique OD:
0.15 ± 0.03 @400-700nm (Uncoated Filter)

Nominal Optical Density @ Center of Coating:

0.25 @ 900nm
Numéro de Verre/Filtre: Hoya ND-70
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Traitement: NIR I (600-1050nm)
Indice de Réfraction n_d: 1.50
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 470
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.5
Transmission (%): 70.0 (average) @ 400 - 700nm
Type: Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.1
Parallelism (mm): <0.02
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Stock No. of Uncoated Filter: #46-211

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme