

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 354430 | 2 mm de dia., NA 0,15, BBAR (350-700 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock **#83-546** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€41,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€41,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
2.00 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
5.00 @ 1550nm

Ouverture Numérique NA:
0.15

Substrat: D-ZK3
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Longueur d'onde de conception asphérique: 1550
Traitement: BBAR (350-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 350 - 700nm
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 1.6
Épaisseur au Bord ET (mm): 0.86
Épaisseur Centrale CT (mm): 0.99 ±0.010
f/#: 3.33
Biseau: Protective bevel as needed
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 354430
Température d'Utilisation (°C): ≤200
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700
Applications Typiques: Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm): 4.37
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme