

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 354260 | 6,5 mm de dia., NA 0,16, BBAR (600-1050 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock **#37-099** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€75,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€75,00

Qté 11+

€66,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
6.50 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
15.29 @ 780nm

Ouverture Numérique NA: 0.16
Substrat:  D-ZK3
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Longueur d'onde de conception asphérique: 780
Traitement: BBAR (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 5
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.8
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.21 ±0.05
f/#: 3.12
Biseau: Protective bevel as needed
Fenêtre Laser Compatible: Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Distance de la Fenêtre à la Lentille (D) (mm): 12.727
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 354260
Température d'Utilisation (°C): ≤200
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Applications Typiques: Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm): 13.98
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme