

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock **#48-160** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€39,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€39,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
6.33 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
13.86 @650nm

Ouverture Numérique NA:
0.18

Substrat: D-ZK3
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Longueur d'onde de conception asphérique : 650
Traitement : BBAR (1050-1600nm)
Spécification du Traitement : R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Qualité de Surface : 40-20
Ouverture Utile CA (mm) : 5.10
Épaisseur au Bord ET (mm) : 2.280
Épaisseur Centrale CT (mm) : 2.77 ±0.05
f/# : 2.78
Biseau : Protective bevel as needed
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath : 354560
Température d'Utilisation (°C) : ≤200
Type : Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 1050 - 1600
Applications Typiques : Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm) : 12.11
Conjugate Distance : Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner
Reach 233 : Conforme