

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TitanTL® Telecentric Lens

Stock **#34-038**

CONTACT



1



€11.075,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€11.075,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0056

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 35 mm:
201.6mm

Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (5)

Remarque:
TitanTL®

Type:

Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.179X
Taille maximale du capteur: 35mm
Distance de Travail (mm): 351
Monture: M58 x0.75
Ouverture (f/#): f/16
Traitement: λ/4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±25.0mm (20% @ 20 lp/mm, f/16)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 201.6 x 134.4
Diamètre du Filtre Arrière (mm): 50.8
Typical Distortion @ 520nm (%): <0.2
Typical Telecentricity @ 520nm (°): <0.1
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner