

TECHSPEC® 0,18X 1/2" Objectif Télécentrique GoldTL™



#58-258 (0.18X)

Stock **#58-258** 3-4 JOURS



1



€2.260,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.260,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
196.30

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
35.6mm

Filetage Filtre:
M72 x0.75 (Female)

Diamètre Max. (mm):
79.00

Poids (kg):

1.45
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.015
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-026 Sold Separately
Résolution, Espace Image MTF @ f/10: >60% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (7)
Remarque: GoldTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.040
Typical Distortion @ 588nm (%): 0.045
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.18X
Taille maximale du capteur: 1/2"
Distance de Travail (mm): 161 - 186
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/18
Traitement: λ/4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±15.5 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 35.6 x 26.7
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner