

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 354220 | 7,2 mm de dia., NA 0,30, BBAR (600-1050 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock **#87-118** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€14,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€14,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
7.20 ±0.020

Distance Focale EFL (mm):
11.00 @633nm

Ouverture Numérique NA:
0.25

Substrat: D-ZK3
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Longueur d'onde de conception asphérique : 633
Traitement : BBAR (600-1050nm)
Spécification du Traitement : R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Qualité de Surface : 40-20
Ouverture Utile CA (mm) : 5.5
Épaisseur au Bord ET (mm) : 4.21
Épaisseur Centrale CT (mm) : 5.03 ±0.05
f/# : 2.00
Biseau : Protective bevel as needed
Fenêtre Laser Compatible : Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Distance de la Fenêtre à la Lentille (D) (mm) : 6.909
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath : 354220
Température d'Utilisation (°C) : ≤200
Type : Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 600 - 1050
Applications Typiques : Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm) : 7.9
Conjugate Distance : Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme