

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Détecteur de Puissance sans Fil à Thermopile, 0,19 - 20 µm, 3 W



0.19 - 20µm, 3W, Thermopile Wireless Power Detector

Stock #17-207 3-4 JOURS

- 1 + **€2.310,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.310,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
104 x 73 x 72

Poids (g):
367

Poids (kg):
0.367

Capteur:
Thermopile

Zone Active (mm):

12
Interface: Bluetooth®
Puissance Maximale du Faisceau Incident (mW): 3,000
Méthode de Refroidissement: Convection
Puissance Maximale du Faisceau Incident (W): 3
Densité de Puissance Maximale Incidente (W/cm²): 1,000
Densité de Puissance Maximale Incidente (kW/cm²): 1
Densité de Puissance Max. (J/cm²): 1
Niveau de Bruit: 0.5 µW
Mesureurs Compatibles: Not Required
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 190 - 20000
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.19 - 20

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
