

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 355440 | 4,7 mm de dia., NA 0,52, BBAR (1050-1600 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock **#87-135** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€36,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€36,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
4.70 ±0.020

Distance Focale EFL (mm):
2.76 @980nm

Ouverture Numérique NA:
0.5

Substrat: D-ZLaF52LA
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Longueur d'onde de conception asphérique: 980
Traitement: BBAR (1050-1600nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 4.12
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.68
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.83 ±0.05
f/#: 0.96
Biseau: Protective bevel as needed
Fenêtre Laser Compatible: Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Distance de la Fenêtre à la Lentille (D) (mm): 1.962
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 355440
Température d'Utilisation (°C): ≤200
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1050 - 1600
Applications Typiques: Finite Conjugate for Magnification
Distance de Travail (mm): 7.09
Conjugate Distance: Finite
Remarque: NA, Object (mm): 0.26 WD, Image (mm): 7.09 WD, Object (mm): 2.71

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme