

TECHSPEC® 0,28X, 1" Monture C, Objectif Télécentrique PlatinumTL™



0.28X Magnification



Stock **#62-921** 3-4 JOURS

- 1 +

€5.455,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€5.455,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm):
197.50

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
28.86mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
39.69mm

Filetage Filtre:

M132 x0.75 (Female)
Diamètre Max. (mm): 138.6
Poids (g): 736
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 57.73mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.023
Numéro de Stock Equerre de Montage: #63-440 Sold Separately
Distance de Flange (mm): 17.5
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 50.8mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (7)
Remarque: CobaltTL
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 32.47mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.113
Typical Distortion @ 588nm (%): <0.008
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.28X
Taille maximale du capteur: 1.1"
Distance de Travail (mm): 182
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/22
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Profondeur de Champ (mm): ±12.44mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 50.7 x 37.1
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner