

TECHSPEC® 0,238X, 35 mm Monture F, Objectif Télécentrique TitanTL®



TitanTL® Telecentric Lens

Stock **#34-032** 3-4 JOURS

- 1 + **€7.490,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€7.490,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Poids (kg):
7.39

Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0074

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 35 mm:
151.3mm

Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (5)

Remarque:

TitanTL®
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.238X
Taille maximale du capteur: 35mm
Distance de Travail (mm): 267
Monture: F-Mount
Ouverture (f/#): f/16
Traitement: λ/4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±14.6mm (20% @ 20 lp/mm, f/16)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 151.3 x 100.9
Diamètre du Filtre Arrière (mm): 50.8
Typical Distortion @ 520nm (%): <0.2
Typical Telecentricity @ 520nm (°): <0.1
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner