

TECHSPEC® 0,36X 1/2" Objectif Télécentrique GoldTL™



#58-257 (0.36X)

Stock **#58-257** 3-4 JOURS



1



€2.035,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.035,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
150.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
17.8mm

Filetage Filtre:
M58 x0.75 (Female)

Diamètre Max. (mm):
65.00

Poids (kg):

0.82
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.03
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-025 Sold Separately
Résolution, Espace Image MTF @ f/10: >70% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (7)
Remarque: GoldTL™
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 20mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.025
Typical Distortion @ 588nm (%): 0.100
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.36X
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 117 - 142
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/18
Traitement: λ/4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±3.7 at f/10 (20% @20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 20.0 x 15.0
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner