

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Lentille Aspnerique Moulee de LightPath 355485 | 1 x 1 mm, NA 0,50, BBAR (350-700 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Stock #37-112 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

1 **€45,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€45,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
1.0 x 1.0 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
0.55 @ 1550nm

Ouverture Numérique NA:
0.5

Substrat: ☐
[D-ZLaF52LA](#)

Tolérance Distance Focale (%):

±1
Longueur d'onde de conception asphérique: 1550
Traitement: BBAR (350-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.5% @ 350 - 700nm
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 0.35
Épaisseur au Bord ET (mm): 0.51
Épaisseur Centrale CT (mm): 0.66 ±0.05
f/#: 1.00
Biseau: Protective bevel as needed
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 355485
Température d'Utilisation (°C): ≤200
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700
Applications Typiques: Finite Conjugate for Magnification
Distance de Travail (mm): 0.3
Conjugate Distance: Finite
Remarque: NA, Image (mm): 0.10 WD, Image (mm): 3.03 WD, Object (mm): 0.3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme