

Lentille Asphérique en Verre Moulé HOYA, NA de 0,30, 8,0 mm FL

See More by [Hoya](#)



HOYA Molded Glass Aspheric Lenses

Stock **#13-583** ☐ En Stock

-

1

+

€95,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€95,00

Qté 11+

€75,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
6.37 +0.00/-0.02

Distance Focale EFL (mm):
8.00 @ 780nm

Ouverture Numérique NA:
0.30

Substrat: ☐ M-BaCD5N
Longueur d'onde de conception asphérique: 780
Traitement: BBAR (680-880nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <1% @ 680 - 880nm (typical)
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.00
f/#: 1.26
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 680 - 880
Distance de Travail (mm): 5.52
Conjugate Distance: 0
Front d'onde transmis, RMS à 632,8 nm: 0.04λ
Numéro de Modèle: A63_Z

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner