

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



0.30X Magnification



Stock **#58-428** ☐ En Stock



1



€1.125,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.125,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
158.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
21.3mm

Filetage Filtre:
M43 x0.75 (Female)

Diamètre Max. (mm):

46.00
Poids (g): 291
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 16mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.025
Tolérance Distance de Travail (mm): ±3
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-870 Sold Separately
Résolution, Espace Image MTF @ f/10: >40% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Remarque: SilverTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.025
Typical Distortion @ 588nm (%): <0.015
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.3X
Taille maximale du capteur: 1/2"
Distance de Travail (mm): 139.00
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/22
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Construction: Anodized Aluminum
Profondeur de Champ (mm): ±5.7 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 21.3 x 16.0
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner