

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



0.367X Magnification



Stock #88-602 3-4 JOURS



1



€2.180,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.180,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm):
163.50

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
21.82mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
30mm

Filetage Filtre:

M67 x 0.75 (Female)
Diamètre Max. (mm): 70.0
Poids (g): 627
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 43.66mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.031
Numéro de Stock Equerre de Montage: #89-721 Sold Separately
Distance de Flange (mm): 17.5
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 38.41mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (7)
Remarque: CobaltTL
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 24.55mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.114
Typical Distortion @ 588nm (%): <0.084
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.367X
Taille maximale du capteur: 1.1"
Distance de Travail (mm): 169
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/16
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Profondeur de Champ (mm): ±7.92mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 38.4 x 28.8
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner