

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 354240 | 9,94 mm de dia., NA 0,50, BBAR (600-1050 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Stock **#37-103** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€90,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€90,00
Qté 11+
€79,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
9.94 ±0.015

Distance Focale EFL (mm):
8.00 @ 780nm

Ouverture Numérique NA: 0.5
Substrat:  D-ZK3
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Longueur d'onde de conception asphérique: 780
Traitement: BBAR (600-1050nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 8
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.44
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.43 ±0.05
f/#: 1.00
Biseau: Protective bevel as needed
Fenêtre Laser Compatible: Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Distance de la Fenêtre à la Lentille (D) (mm): 4.911
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 354240
Température d'Utilisation (°C): ≤200
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Applications Typiques: Collimate or Focus Laser Light
Distance de Travail (mm): 5.9
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme