

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TitanTL® Telecentric Lens

Stock #34-026 3-4 JOURS

-

1

+

€4.830,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€4.830,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0115
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (5)
Remarque: TitanTL®
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG

0.368X
Taille maximale du capteur: APS-H
Distance de Travail (mm): 169
Monture: M42 x 1.0
Ouverture (f/#): f/16
Traitement: λ/4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±6.6mm (20% @ 20 lp/mm, f/16)
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS- H: 79.3mm
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 79.3 x 54.9
Diamètre du Filtre Arrière (mm): 50.8
Typical Distortion @ 520nm (%): <0.2
Typical Telecentricity @ 520nm (°): <0.036
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner