

TECHSPEC® Filtre à Densité Neutre UV-NIR, OD 0,4, 12,5 mm de dia.



UV-NIR Neutral Density Filters

Stock **#19-295** 3-4 JOURS



1



€125,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€125,00

Qté 6+

€112,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.2

Densité Optique OD:
0.4

Substrat: ☐

Fused Silica (Coming 7980)	
Traitement:	Metallic Based ND
Qualité de Surface:	40-20
Épaisseur (mm):	1.50 ±0.10
Transmission (%):	40.0
Type:	Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm):	190 - 1700
Ouverture Utile (%):	80.00
Front d'Onde Transmis, P-V:	λ/4
Tolérance Densité Optique (%):	±10
Parallélisme (arcsec):	<5

Conformité réglementaire

RoHS:	Conforme
Certificate of Conformance:	Visionner