

Lentille de Fresnel, 0,59" x 0,59", 0,12" de distance focale



Aspherically Contoured Fresnel Lenses

Stock **#13-455** [CONTACT](#)

⊖

1

⊕

€69,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€69,50

Qté 11+

€60,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale EFL (mm):
3.00

Substrat: ☐
Acrylic

Traitement:
Uncoated

Type: Fresnel Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1100
Épaisseur Centrale CT (pouces): 0.08
Tolérance Dimensionnelle (pouces): ±0.05
Dimensions (pouces): 0.59 x 0.59
Dimensions (mm): 15.0 x 15.0
Distance Focale EFL (pouces): 0.12
Traits par Pouce: 250
Indice de Réfraction n _d : 1.49
Température d'Utilisation (°C): 80 (Maximum)
Tolérance Épaisseur (%): ±40
Transmission (%): 85 (Typical)

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner