

TECHSPEC® 0,5X, 2/3" Objectif Télécentrique GoldTL™



#54-798 (0.5X)

Stock **#54-798** 3-4 JOURS



1



€2.035,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.035,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
150.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
12.8mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
17.6mm

Filetage Filtre:
M58 x0.75 (Female)

Diamètre Max. (mm):

65.00
Poids (kg): 0.84
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.042
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-025 Sold Separately
Résolution, Espace Image MTF @ f/10: >55% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 8 (5)
Remarque: GoldTL™
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 14.4mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.025
Typical Distortion @ 588nm (%): 0.015
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG 0.5X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 117 - 142
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/25
Traitement: N4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±2.1 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 17.6 x 13.2
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner