

TECHSPEC® 0,5X, 65mm Dist. Travail, Objectif Télécentrique CompactTL®, In-Line



65mm WD, 0.5X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Stock **#67-310** 3-4 JOURS



1



€1.085,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.085,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
89.98

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
12.8mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
17.6mm

Filetage Filtre:
M29.0 x0.50 (Female)

Diamètre Max. (mm):

32.00
Poids (g): 87
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 9.6mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.028
Tolérance Distance de Travail (mm): ±1
Nombre d'Éléments (Groupes): 6 (4)
Remarque: CompactTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): 0.052
Typical Distortion @ 588nm (%): 0.0304
Fabricant: Edmund Optics®
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG 0.5X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 65
Monture: C-Mount
Style: In-Line Illumination
Ouverture (f/#): f/9
Traitement: N4 MgF ₂
Guide Lumineux/Source Lumineuse Compatibles: 1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")
Profondeur de Champ (mm): ±1.85mm (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 17.6 x 13.2
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner