

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



HOYA Molded Glass Aspheric Lenses

Stock #13-586 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€95,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€95,00

Qté 11+

€75,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
6.38 +0.00/-0.02

Distance Focale EFL (mm):
6.25 @ 780nm

Ouverture Numérique NA:
0.40

Substrat: ☐ M-LaF81
Longueur d'onde de conception asphérique: 780
Traitement: BBAR (680-880nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <1% @ 680 - 880nm (typical)
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.50
f/#: 0.98
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 680 - 880
Distance de Travail (mm): 4.57
Conjugate Distance: 0
Front d'onde transmis, RMS à 632,8 nm: 0.04λ
Numéro de Modèle: AH11_Z

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner