

TECHSPEC® 25mm Dia. 0.5° Déviation Nominale Prisme Cale en Silice Fondue non traité



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Stock **#84-859** 3-4 JOURS

-

1

+

€122,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€122,50

Qté 6+

€98,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Uncoated

Tolérance Angulaire (arcsec):
15

Biseau:
Protective bevel as needed

Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 355
Diamètre (mm): 25.00 +0.00/-0.10
Orientation de l'Image: Beam Deviation
Puissance (Dioptres): 0.87
Ray Deviation @ 355nm (°): 0.50
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 20-10
Épaisseur (mm): 3.00
Type: Wedge Prism
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Angle de Bord: 1° 3'0"
Remarque: Specify this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner