

Lentille Asphérique en Verre Moulé HOYA, NA de 0,50, 4,2 mm FL

See More by [Hoya](#)



HOYAMolded Glass Aspheric Lenses

Stock **#13-587** 3-4 JOURS

- 1 + **€100,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€100,00

Qté 11+

€79,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
6.38 +0.00/-0.02

Distance Focale EFL (mm):
4.20 @ 780nm

Ouverture Numérique NA:
0.50

Substrat: M-LaF81
Longueur d'onde de conception asphérique: 780
Traitement: BBAR (680-880nm)
Spécification du Traitement: R_{avg} <1% @ 680 - 880nm (typical)
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.56
f/#: 0.66
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 680 - 880
Distance de Travail (mm): 2.00
Conjugate Distance: 0
Front d'onde transmis, RMS à 632,8 nm: 0.04λ
Numéro de Modèle: AH4_Z

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner