

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



UV-NIR Neutral Density Filters

Stock #19-300 3-4 JOURS

-

1

+

€266,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€266,00
Qté 6+
€238,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

CUSTOM
OPTIONS

SPECIAL
HANDLING

Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.2

Densité Optique OD:
0.6

Substrat:

Fused Silica (Coming 7980)	
Traitement:	Metallic Based ND
Qualité de Surface:	40-20
Épaisseur (mm):	5.00 ±0.10
Transmission (%):	25.0
Type:	Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm):	190 - 1700
Ouverture Utile (%):	80.00
Front d'Onde Transmis, P-V:	λ/4
Tolérance Densité Optique (%):	±10
Parallélisme (arcsec):	<5

Conformité réglementaire

RoHS:	Conforme
Certificate of Conformance:	Visionner