

TECHSPEC® 0,50X, Objectif Télécentrique SilverTL™



0.50X Magnification



Stock **#63-074** ☐ En Stock

1 **€1.125,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.125,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
153.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
12.8mm

Filetage Filtre:
M37 x0.75 (Female)

Diamètre Max. (mm):

40.00
Poids (g): 226
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 9.6mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.041
Tolérance Distance de Travail (mm): ±3
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-870 Sold Separately
Résolution, Espace Image MTF @ f/10: >40% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 6 (5)
Remarque: SilverTL™
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 14.4mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.012
Typical Distortion @ 588nm (%): <0.200
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.5X
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 120.00
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/22
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Construction: Anodized Aluminum
Profondeur de Champ (mm): ±2.1 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 14.4 x 10.8
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner