


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters

Stock #12-000 3-4 JOURS



1



€384,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€384,00
Qté 11+
€344,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Diamètre (mm): 25.00 ±0.2
Densité Optique OD: 0.7
Substrat: ☐ Germanium (Ge)

Traitement: Metallic Based ND
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.2
Transmission (%): 20.0
Tolérance de Transmission (%): ±2.0
Type: Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm): 2000 - 14,000
Parallélisme (arcmin): <10
Ouverture Utile (%): 90
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 2 - 14
Planéité de Surface (P-V): 3 - 5λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme